



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль с основанием для скрытой проводки.
- Доступны экраны разных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 15 мм.



15 мм




Накладной






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	018859
Модель	ARH-WIDE-H20-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×19.5×13.2 мм
Ширина площадки для лент	15 мм

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1 /** Закрепите держатель ④ на поверхности. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.




- 2 /** Установите в профиль ① светодиодную ленту ⑤.



- 3 /** Установите на профиль ① экран ②.



- 4 /** Установите профиль ① в держатель ④. Соедините кабели питания светодиодной ленты ⑤. Установите на профиль ① заглушки ③.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016624
ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Clear-PM

Экран



016627
ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Frost-PM

Экран



016935
ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Opal

Экран



016626
ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Opal-PM

Экран



016638
ARH-WIDE-B-H20-2000 Lens Clear-PM

Экран



016636
ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Frost-PM

Экран



016639
ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Opal-PM

Экран



018817
ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Clear-PM

Экран



018822
ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Frost-PM

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



018823
ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Opal-PM

Экран



018875
ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Clear-PM

Экран



018872
ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Frost-PM

Экран



018820
ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Clear-PM

Экран



018821
ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Frost-PM

Экран



018874
ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Opal-PM

Экран



026039
ARH-WIDE-B-H20-2000 Square OPAL

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



018864
ARH-WIDE-H20 LENS глухая

Заглушка



018867
ARH-WIDE-H20 LENS с отверстием

Заглушка



018866
ARH-WIDE-H20 Round глухая

Заглушка



018877
ARH-WIDE-H20 Round с отверстием

Заглушка



018876
ARH-WIDE-H20 Square глухая

Заглушка



018879
ARH-WIDE-H20 Square с отверстием

Заглушка



018870
ARH-WIDE-H20 RCT глухая

Заглушка



018865
ARH-WIDE-H20 RCT с отверстием

Заглушка



018858
ARH-WIDE-H20 RRC глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



018869
ARH-WIDE-H20 RRC с отверстием

Заглушка



018868
ARH-WIDE-H20 TPZ глухая

Заглушка



018871
ARH-WIDE-H20 TPZ с отверстием

Держатель



018878
ARH-WIDE-H20, H16